



上海光学仪器研究所

Shanghai Institute of Optical Instruments



简介 | 产品介绍 | 在线订单 | 软件下载 | 国家质检中心 | English | Home

www.Fabricstest.com

[产品介绍]

>>> [首页](#) >>> [详细介绍](#)


POVNT油料分析软件

推荐产品

- 智能化显微投影仪CYG-055D
- 台式投影仪 23JB (JTT300)
- 万能工具显微镜(微机型) 19JPC
- 测量显微镜15J
- 倒置三目金相显微镜 4XB-TV
- 宽视长距连续变倍体视显微镜XYH-3A(PXSVE)
- MiVnt显微图像分析软件
- 显微图像溶点仪8CA-6T
- 正置三目金相显微镜 53XD
- 多用途显微镜44X.9

分类列表

- 投影仪
- 测量显微镜
- 电脑图像显微镜
- 金相显微镜
- 生物显微镜
- 体视显微镜
- 分析仪器
- 光学晶体
- 激光器



型号: POVNT

规格: 软件功能:

分析图象为彩色图象

分析图象中颗粒无重叠粘连现象

颗粒粒径在2um到500um之间

统计2-5um, 5-15 um, 15-25um, 25-50um, 50-100um, 100um以上的颗粒数及颗粒总数

分析区域不矩形区域

运行环境为WINDOWS98

分析结果可打印输出或存盘

价格: 23300元/套

生产厂家: 上海

产品说明: 本软件可与显微镜、CCD摄像机、图象采集卡, 计算机配套使用。

粒子图象经显微镜放大, 由CCD摄像机转化为视频信号后输入图像采集卡, 图像采集卡将视频信号换成数这信号存入计算机, 同时将粒子图象显示在计算机屏幕上。图像处理软件完成对颗粒图象的分析, 并输出人析结果

图像资料:

备注: 通过分析油液中磨损金属颗粒的尺寸, 含量及形貌特征, 可以掌握发动机磨损的情况. 这项技术呆以在不停机的情况下及时发现发动机系统中是否存在损坏的部件, 消除隐患, 避免重大事故的发生.

POVNT图象分析软件, 可以快速精确地完成油液中微粒图象的定量分析, 可以完成单个视场, 多视场及多样本的颗粒统计分类分析, 分析结果可以找印存盘. POVNT和分析结果包括: 视场及样本中的颗粒总数、颗粒面积、颗粒与视场面积比、各级颗粒的数量、面积等20多项。每个视场的分析时间不超过1秒钟

联系人：庄国斌 电话：021-55273011 55276011 传真：021-55276011 手机：013901695319
光学晶体联系人：孔宝国 电话：021-55274145 传真：021-55274145 手机：013321828113
地址：杨浦区军工路516号 邮编：200093 E-mail: zhuang_gb@hi2000.com 网址: www.fabricstest.com